


(2012.02)



Размеры в мм.

- A - Ширина душевого поддона.
 B - Глубина душевого поддона.
 C - Высота душевого поддона.
 F - Возможность монтажа пульта управления для хромотерапии (гофрированная труба $\varnothing 25$).
 G - Возможность электрического подсоединения хромотерапии (гофрированная труба мин. $\varnothing 25$).

Примечание. В отношении позиционирования R см. указания по предварительной установке душевой кабины.



Примечание. Для получения более подробной информации относительно электропроводки см. инструкцию по установке настенного блока управления Cromoexperience.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Мод.	В	Гц	кВт
K155	1LDR18	220 / 230	50 / 60	50

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

- Электрическая установка должна соответствовать нормативу CEI 64-8.
- Прибор подключается к сети через всеполярный выключатель (I), с таким открытием контактов, которое гарантирует полное отключение в условиях перенапряжения категории III (мин. 3 мм), расположенный за пределами зон 0,1,2,3 (CEI 64-8/7).
- Убедитесь, что прибор получает питание через дифференциальный выключатель с порогом срабатывания ≤ 30 мА.
- Электрическое соединение (~) должно иметь подключение к заземлению и должно:
 - быть фиксированного типа.
 - соответствовать входному току (см. данные на шильдике).
 - иметь степень сопротивления проникновению жидкостей IPX5.

Примечание Силовой кабель (тип Y) может быть заменен только ква-лифицированным и обученным персоналом.

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.it

teuco